



9450905

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	16 A
------------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

RAL-code	9011
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met platte stekeraansluiting
---------------	------------------------------

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	-----------------------------------------------

Schakelmodus	2x 1-polig uit
--------------	----------------