



9450905

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 16 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9011

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Aansluitwijze Met platte stekeraansluiting

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus 2x 1-polig uit