



ADH956

Aardlekautomaat 1-polig+N 6 A C-karakteristiek 6 kA, 30 mA HI

Technische eigenschappen

Uitvoering

Pooltype	1P+N
Afschakelkarakteristiek	C

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	6 A
Nominale aardlekstroom I_{dn}	30 mA
Nominale stroom -25°C	7,20 A
Nominale stroom -20°C	7,10 A
Nominale stroom -15°C	7 A
Nominale stroom -10°C	6,90 A
Nominale stroom -5°C	6,80 A
Nominale stroom 0°C	6,70 A
Nominale stroom 5°C	6,60 A
Nominale stroom 10°C	6,50 A
Nominale stroom 15°C	6,40 A
Nominale stroom 20°C	6,20 A
Nominale stroom 25°C	6,10 A
Nominale stroom 30°C	6 A
Nominale stroom 35°C	5,90 A
Nominale stroom 40°C	5,80 A
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	1
Nominale stroom 45°C	5,70 A
Correctiefactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,95
Nominale stroom 50 °C	5,60 A
Correctiefactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,90
Nominale stroom 55°C	5,50 A
Correctiefactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten	0,85
Nominale stroom 60°C	5,40 A
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC	1,13 - 1,45 A

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	6 kA
--	------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V
Maximale werkspanning	240 V
Nominale spanning Ue	240 - 240 V
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,90 W
---	--------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Hoogte	2000 m
Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	2000

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftech- niek met massieve aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroe- ven, voor massieve aders	1 - 25 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,10 - 2,10 NM
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefaansluiting
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	35 mm
Diepte	68 mm