



HMT041NR

Vermogensautomaat h3+, P250 Energy 4P4D N0-50-100% 40 A 50 kA, boutaansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	65 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)	50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)	6 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-2	65 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	65 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-2	65 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-2	6 kA
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2	40 A

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Links

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

Funcities

Trip unit	Energy
-----------	--------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,14 W
---	--------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000

Installatie, montage

Aandraaimoment	12 - 12 NM
Montage/aansluitpositie	Front

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 150 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 185 mm ²

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Kabel

Materiaal kabel	Koper, Aluminium
-----------------	------------------

Compatibiliteit

Compatibel met aardlekelement	Ja
Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Afmetingen

Hoogte	165 mm
Breedte	140 mm

Instellingen

Instelbereik kortvertraagde kortsluiting

24 - 400 A

Elektrische beveiliging

Langdurige overbelastingsbeveiliging (Ltd): 0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
vertraging (tr)

Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, (Isd) 9, 9,5, 10

Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd) 50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms

Directe beveiliging (I_g): instellingscoëfficiënt 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15