



ARC963D



MCB met vlamboog detectie AFDD 1P+N 6kA C-13A 2M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	13 A
Nominale stroom -25°C	15,33 A
Nominale stroom bij -20 °C	15,13 A
Nominale stroom -15°C	14,93 A
Nominale stroom -10°C	14,73 A
Nominale stroom -5°C	14,53 A
Nominale stroom bij 0 °C	14,32 A
Nominale stroom 5°C	14,11 A
Nominale stroom 10°C	13,89 A
Nominale stroom 15°C	13,68 A
Nominale stroom bij 20°C	13,45 A
Nominale stroom 25°C	13,23 A
Nominale stroom 30°C	13 A
Nominale stroom 35°C	12,81 A
Nominale stroom bij 40°C	12,62 A
Nominale stroom bij 45°C	12,42 A
Nominale stroom bij 50°C	12,23 A
Nominale stroom 55°C	12,03 A
Nominale stroom 60°C	11,82 A

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
Pooltype	1P+N

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I _{cn} volgens IEC 60898-1	6 kA
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4,24 W
---	--------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombeperkingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 70 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

Installatie, montage

Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect, quickbusbar
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	quickconnect

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35,50 mm
Diepte	70 mm
