



ARF963D



AFDD met Aardlekautomaat 1P+N 6kA C-13A 30mA A 3M

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	13 A
Nominale stroom -25 °C	16,24 A
Nominale stroom -20 °C	15,98 A
Nominale stroom -15 °C	15,70 A
Nominale stroom -10 °C	15,43 A
Nominale stroom -5 °C	15,14 A
Nominale stroom 0 °C	14,86 A
Nominale stroom 5 °C	14,56 A
Nominale stroom 10 °C	14,26 A
Nominale stroom 15 °C	13,96 A
Nominale stroom 20 °C	13,65 A
Nominale stroom 25 °C	13,33 A
Nominale stroom 30 °C	13 A
Nominale stroom 35 °C	12,66 A
Nominale stroom 40 °C	12,32 A
Nominale stroom 45 °C	11,96 A
Nominale stroom 50 °C	11,60 A
Nominale stroom 55 °C	11,22 A
Nominale stroom 60 °C	10,83 A
Nominale stroom 65 °C	10,42 A
Nominale stroom 70 °C	10 A
Inschakel- en uitschakelvermogen I _{dm}	6 kA
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
Pooltype	1P+N

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen I _{cn} AC volgens IEC60898-1	6 kA
Aandraaimoment aansluitklem onder	2 - 2 NM

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4000 V

Veiligheid

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	4,88 W
---	--------

Gebruiksvoorwaarden

Stroombegrenzingsklasse	3
Bedrijfstemperatuur	-25 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
Elektrische levensduur in aantal cycli	2000

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,10 - 2,10 NM
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	biconnect, quickbusbar
Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	quickconnect

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	53,20 mm
Diepte	70 mm