



HNF981H

Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 50 kA LSI

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1250 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)	100 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	100 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)	50 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)	60 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)	9 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw

Capaciteit

Aantal modules	16
----------------	----

Afschakeling

Responstijd bij openen	10 ms
AT_MagneticProtectionKnobSetting	2,5, 5, 10
AT_RangeMagneticAdjustment	7000 A, 8750 A, 11200 A, 14000 A, 15000 A, 15000 A, 15000 A
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1

Instellingen

Instelbereik kortvertraagde kortsluiting	0 - 0 A
--	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	65 - 65 NM
Montage/aansluitpositie	Front

Spanning

Nominale stroomspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V

Nominale spanning Ue	220 - 690 V
----------------------	-------------

Functies

Trip unit	LSI
-----------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Afschakeltijd magnetische beveiliging	100 - 200 ms
---------------------------------------	--------------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	187,50 W
---	----------

Vermogensverlies per pool bij In	62,50 W
----------------------------------	---------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
--	------

Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
--	------

Samenstelling

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
--	---

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
--	---

Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
--------------------------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	3x 240 mm²
--------------------------------	------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	3x 240 mm²
---------------------------------	------------

Type connector/steker	Klem
-----------------------	------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Voeding

Positie voeding	Bidirectioneel
-----------------	----------------