



HNS040JC

Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 3P3D 40 A 40 kA, kooiklemmen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 VAC IEC 60947-2	50 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 VAC IEC 60947-2	50 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC 60947-2	40 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC 60947-2	40 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 VAC IEC 60947-2	2,50 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 VAC IEC 60947-2	2,50 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 VAC IEC60947-2	6 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-2	40 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	40 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 VAC volgens IEC 60947-2	40 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-2	6 kA
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947	40 A
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947	40 A
Nominale stroom 20°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 25°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 30°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 35°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 40°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947	40 A
Nominale stroom 50°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 55°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 60°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 70°C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom 65°C volgens IEC 60947	40 A

Uitvoering	
Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Zonder nul
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Installatie, montage	
Aandraaimoment	6 - 6 NM
Montage/aansluitpositie	Front
Spanning	
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V
Funcities	
Trip unit	LSI
Vermogen	
Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,68 W
Vermogensverlies per pool bij In	0,56 W
Levensduur	
Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000
Samenstelling	
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP4X
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	3
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm ²
Deksel, deur	
Vergrendelbaar	Ja
Kabel	
Materiaal kabel	Koper

Afmetingen

Hoogte	130 mm
Breedte	90 mm
Diepte	97 mm

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
Compatibel met aardlekelement	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Voeding

Positie voeding	Bidirectioneel
-----------------	----------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------
