



ECA180D

kWh-meter 1-fase direct 80 A, 2 modulen, Modbus (RJ45) MID

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	MODBUS
Pooltype	1P+N

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Maximale meetcircuitstroom	80 A

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Directe aansluiting
Aansluitwijze	Modbus RS485 3-draads

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Type impulsgever	Optisch
------------------	---------

Compatibiliteit

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede van meetingang	33 - 33 mm ²
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	33 - 33 mm ²
Type connector/steker bussysteem	RJ45

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
----------------	----------

Mechanische kenmerken

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

Meting

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 80,0 A

Meetbereik spanning L-N	92 - 276 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz
Voeding	
Aantal fases voor voeding	1
Functies	
Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	- / T1...T8 Modbus
Is gekalibreerd	Ja
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C
Vermogen	
Opgenomen vermogen VA	2 VA
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1 W