



LU501

Zekeringhouder L38 1-polig 32 A, 1 module

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	77 mm
Breedte	18 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modules van 17,5 mm	1
----------------------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	0,70 W
---	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Type voeding	AC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 10,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	2,5 - 10,0 mm ²

Zekering

Zekeringsgrootte	10.3 x 38
------------------	-----------

