

LVSG00TRE

**Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, kooiklemaansluiting, verhoogd**

## Technische eigenschappen

### Stroom / temperatuur

| | |
|---|---|
| Nominale stroom | 160 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947 | 5 kA |

### Zekering

| | |
|---|---|
| Zekeringsgrootte | NH00 |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Type connector/steker | Directe aansluiting |

### Aansluiting

| | |
|---|---|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 2.5 - 95 mm² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 95 mm² |

### Uitvoering

| | |
|---|---|
| Aantal polen | 1 |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |

### Installatie, montage

| | |
|---|---|
| Aandraaimoment | 14 - 14 NM |

### Levensduur

| | |
|---|---|
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 200 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 1400 |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad IP | IP2X |

### Spanning

| | |
|---|---|
| Nominale isolatiespanning Ui | 1000 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8 kV |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Afstand railsysteem | 185 mm |
| Hoogte | 672 mm |
| Diepte | 177 mm |

### Vermogen

| | |
|---|---|
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 22 W |

| **Frequentie** | |
|---|---|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |