



LVS2VE

Gr.2, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, V-aansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	400 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	400 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947	10 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH2
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Klemaansluiting
-----------------------	-----------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 - 300 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 - 300 mm²
Type connector/steker	V-aansluiting

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	800

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP2X
----------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	671 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In

56 W

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz