



EE200



Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning U_e 230 - 230 V

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 30 s

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm