


EE200



## Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	30 s
-----------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C
-------------------------------	-------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

#### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

#### Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
--------------	--------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
--------	-------

Breedte	71 mm
---------	-------

Diepte	65 mm
--------	-------