



LZ257

Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 250/5 klasse 1, set 3 stuks

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	3,75 VA
----------	---------

Afmetingen

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	180 mm
Breedte	200 mm
Hoogte van de opening	12,50 mm
Breedte van opening	30,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	3000 V
---------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-5 - 40 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 6 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n	250 A
Maximaal stroom secundair	5 A