



## Schemerschakelaar 2 kanaals, geschikt voor cascadeschakeling

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

#### Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 30 s

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 71 mm

Diepte 65 mm

EE202

