



MBS250E

Installatieautomaat 2-polig 50 A B-karakteristiek 6 kA, QB

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2	10 kA
Nominale stroom -15°C	65,4 A
Nominale stroom -10°C	63,7 A
Nominale stroom -5°C	62 A
Nominale stroom 0°C	60,3 A
Nominale stroom 5°C	58,6 A
Nominale stroom 10°C	56,9 A
Nominale stroom 15°C	55,1 A
Nominale stroom 20°C	53,4 A
Nominale stroom 25°C	51,7 A
Nominale stroom 30°C	50 A
Nominale stroom 35°C	49,3 A
Nominale stroom 40°C	48,5 A
Nominale stroom 45°C	47,8 A
Nominale stroom 50 °C	47 A
Nominale stroom 55°C	46,3 A
Nominale stroom 60°C	45,5 A
Nominale stroom 65°C	44,8 A
Nominale stroom 70°C	44 A

Uitvoering

Pooltype	2P
Afschakelkarakteristiek	B

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	6 kA
---	------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	1 - 35 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders	1 - 25 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders	1 - 35 mm ²
Installatie, montage	
Aandraaimoment	2,80 - 2,80 NM
360° montagepositie mogelijk	Ja
Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2	2
Stroombegrenzingsklasse	3
Tropenbestendigheid	Voor alle klimaten
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Vermogen	
Vermogensverlies bij nominale stroom In	9,20 W
Aansluitmogelijkheden	
Type connector/steker	quickconnect
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte