



NCN332



Installatieautomaat 3-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 32 A |
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2 | 15 kA |
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 VAC volgens IEC 60898-1 | 10 kA |
| Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC 60947-2 | 15 kA |
| Nominale stroom -25°C | 39,04 A |
| Nominale stroom -20°C | 38,45 A |
| Nominale stroom -15°C | 37,86 A |
| Nominale stroom -10°C | 37,25 A |
| Nominale stroom -5°C | 36,64 A |
| Nominale stroom 0°C | 36,01 A |
| Nominale stroom 5°C | 35,37 A |
| Nominale stroom 10°C | 34,73 A |
| Nominale stroom 15°C | 34,06 A |
| Nominale stroom 20°C | 33,39 A |
| Nominale stroom 25°C | 32,70 A |
| Nominale stroom 30°C | 32 A |
| Nominale stroom 35°C | 31,26 A |
| Nominale stroom 40°C | 30,50 A |
| Nominale stroom 45°C | 29,72 A |
| Nominale stroom 50°C | 28,92 A |
| Nominale stroom 55°C | 28,10 A |
| Nominale stroom 60°C | 27,26 A |
| Nominale stroom 65°C | 26,38 A |
| Nominale stroom 70°C | 25,48 A |

Uitvoering

| | |
|-------------------------|----|
| Pooltype | 3P |
| Afschakelkarakteristiek | C |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|--|----------------|
| Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC 60898-1 | 10 kA |
| Aandraaimoment aansluitklem boven | 2,80 - 2,80 NM |

Spanning

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 400 - 400 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 6000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Aansluiting

| | |
|--|------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders | 1 - 35 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders | 1 - 25 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders | 1 - 35 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|--|--------------------|
| Aandraaimoment | 2,80 - 2,80 NM |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | biconnect |
| Type bovenaansluiting voor modulaire componenten | Schroefaansluiting |
| 360° montagepositie mogelijk | Ja |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|-------------|
| Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 | 2 |
| Stroombegrenzingsklasse | 3 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 70 °C |

Vermogen

| | |
|---|---------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 12,30 W |
|---|---------|

Levensduur

| | |
|--|-------|
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 4000 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 20000 |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 83 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 52,50 mm |
| Diepte | 70 mm |