




GS16009016



## Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Energieverbruik standby	0,06 W
Uitgangsvermogen	15 W

#### Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

#### Afmetingen

Hoogte	50 mm
Breedte	120 mm
Diepte	61 mm

#### Materiaal

Kleur	Verkeerswit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polyamide (PA)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee

Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee
<b>Toebehoren</b>	
Heeft tekstveld	Ja
Uitgerust met	Contactdoos + USB-lader type A+C
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	2
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx