



HES040JC

## Vermogensautomaat h3+, P160 LSI 3P3D 40 A 70 kA, kooiklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)	85 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	85 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	70 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)	70 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 230 V (EN 60947-2)	2,50 kA
Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)	2,50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)	6 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 380 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC 60947-2	50 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 690 VAC volgens IEC 60947-2	6 kA
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2	40 A

Technische wijzigingen voorbehouden

Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947	40 A
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2	40 A
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2	40 A
<b>Uitvoering</b>	
Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Zonder nul
<b>Instellingen</b>	
Ir1 huidige instelling	16 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting	21,9 - 400,0 A
<b>Frequentie</b>	
Frequentie	50 - 60 Hz
<b>Installatie, montage</b>	
Aandraaimoment	6 - 6 NM
Montage/aansluitpositie	Front
<b>Spanning</b>	
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V
<b>Functies</b>	
Trip unit	LSI
<b>Vermogen</b>	
Vermogensverlies bij nominale stroom In	1,68 W
Vermogensverlies per pool bij In	0,56 W
<b>Levensduur</b>	
Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000
<b>Samenstelling</b>	
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
<b>Veiligheid</b>	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Kabel**

Materiaal kabel	Koper
-----------------	-------

**Afmetingen**

Hoogte	130 mm
Breedte	90 mm
Diepte	97 mm

**Bediening en signalering**

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

**Compatibiliteit**

Geschikt voor DIN-rail	Nee
Compatibel met aardlekelement	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

**Voeding**

Positie voeding	Bidirectioneel
-----------------	----------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Elektrische beveiliging**

Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)	0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)	1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)	50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15