



HES064DC

## Vermogensautomaat h3+, P160 TM 4P4D N0-100% 63 A 70 kA, kooiklemmen

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 VAC IEC 60947-2	70 kA
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 VAC IEC 60947-2	85 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Links

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

#### Functies

Trip unit	TM A/A
-----------	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	10,50 W
---	---------

#### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP4X
----------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Aansluitmogelijkheden

**Deksel, deur**

---

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Kabel**

---

Materiaal kabel	Koper
-----------------	-------

**Compatibiliteit**

---

Compatibel met aardlekelement	Nee
Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

**Afmetingen**

---

Hoogte	130 mm
Breedte	120 mm
Diepte	97 mm

**Installatie, montage**

---

Montage/aansluitpositie	Front
Aandraaimoment	6 - 6 NM

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

---

Aandraaimoment aansluitklem onder	6 - 6 NM
Aandraaimoment aansluitklem boven	6 - 6 NM