

SBR299

Modulaire lastscheider 2-polig 125 A, rode tuimel

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2

Afmetingen

Breedte	35 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	2115 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	1,50 kA

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modulen	2

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 35 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 50 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	40000

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	16 W
Vermogensverlies per pool bij In	8 W