



TXA664D



KNX-Dali-broadcasting-gateway, 4-voudig

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Systeemspanning	30 VDC via bus

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	4
Type dimmer	Dimactor

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Vermogen

Dimvermogen	1 - 3 W
-------------	---------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/steker	quickconnect

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Teksten

Zekering	Kabelinvoer schuin
Dimprincipe	Automatische belastingsherkenning, Load control via DALI-bus in transmissiestand
Functie	Programmeerfunctie voor geoptimaliseerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakelbaar
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Tekst	Groot tekstveld
Beveiliging	Ja