



XEM470

Flow Energiemanager

Technische eigenschappen

Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 3

Afmetingen

Breedte 70 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze DIN-rail adapter

Transmissiemodus Ethernet

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C