



14093505

W.1 Gniazdo UAE 8 RJ45 kat.6 z pokrywą, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	wg DIN EN 60603-7-5
--------------------	---------------------

Połączenia

Wyjścia	z kątem nachylenia wyjścia 45°
Rodzaj wtyczki	do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Napięcie

Napięcie	kompatybilność z PoE+
----------	-----------------------

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	250 MHz
------------------------------	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	z przezroczystą pokrywą
---------	-------------------------

Materiał

Kod barwny A i B	wg TIA/EIA-568-B.2
Kolor	jasnoszary
Materiał / Powierzchnia wierzchnia	obudowa ocynkowana

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Podłączenie

Cat.6	zgodnie z DIN EN 50173-1:2011-09
Zaciski	z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy, z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
Rodzaj przyłącza	z zaciskami przecinającymi izolację przewodu
Zestyk	z zasłoną pola wykrycia 360° i zaciskiem przewodu

Przewód

Przewód	z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury
---------	---

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym
-----------------------------------	------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Ochrona

z samozamykającą zasuwą zabezpieczającą przed
kurzem znajdującą się przed gniazdem

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	--