



168100

TS Sensor szklany dotykowy 1-krotny, szkło, biały

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (biała LED)
---------	--

Połączenia

Zastosowania Funkbus:	ZASTOSOWANIA FUNKBUS:, połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników, możliwe do ustawienia funkcje: patrz Radiowy interfejs łącznika przyciskowego
-----------------------	---

Napięcie

Napięcie załączające	maks. 30 V DC
----------------------	---------------

Prąd

Maks. prąd znamionowy	10 mA
Prąd znamionowy	10 mA

Wymiary

głębokość	5.7 mm
Wyrównanie do powierzchni tynku	20 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	białe szkło
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	szkło

Sterowanie LED

Napięcie sterujące diodami LED	maks. 5 V DC
Prąd sterujący diodami LED	maks. 1 mA

BLC	możliwość ustawienia białej diody LED jako sygnalizacji dotknięcia lub sterowanie z zewnątrz, z możliwością ustawienia niebieskiej diody LED jako ciągłe załączenie lub sterowana z zewnątrz, z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	z przyssawkami do demontażu, do montażu pionowego
--------	---

Akcesoria

Adaptery	z pierścieniem adaptującym jako zabezpieczenie przed demontażem oraz dostosowujący specjalne warunki
Pasujące produkty	montaż na równi ze ścianą możliwy przy użyciu puszek 2-krotnej do zabudowy, nr kat. 1870
Wypożyczenie	
Zastosowania z przekaźnikami:	ZASTOSOWANIA Z PRZEKAŹNIKAMI:, połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników
Zastosowanie	
Zastosowania KNX:	możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), ZASTOSOWANIA KNX:, funkcje z możliwością konfiguracji: patrz Interfejsy uniwersalne, do połączenia z adapterem KNX 2 x 8-krotnym lub adapterem dla systemu KNX i przekaźników
Norma	
zastosowania ICS	z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker TS Sensor
Instrukcje	
Informacja specjalna	Potrzebny dodatkowy zasilacz 24 V DC!