



168405

TS Sensor szklany dotykowy 4-krotny, szkło, czarny

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaźniki

Obsługa	obsługa poprzez lekkie dotykanie powierzchni sensora (biała LED)
---------	--

Połączenia

Zastosowania Funkbus:	z jedną niebieską i 8 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi, połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników, ZASTOSOWANIA FUNKBUS:, możliwe do ustawienia funkcje: patrz Radiowy interfejs łącznika przyciskowego
-----------------------	--

Napięcie

Napięcie załączające	maks. 30 V DC
----------------------	---------------

Prąd

Pobór prądu (stan pracy)	≈ 38 mA
Maks. prąd znamionowy	10 mA
Prąd znamionowy	10 mA

Wymiary

głębokość	5.7 mm
Wyrównanie do powierzchni tynku	20 mm
Wysokość	160 mm
Szerokość	86 mm

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarne szkło
Kolor	czarny
Kolor RAL	RAL 9005
Materiał	szkło

Sterowanie LED

Napięcie sterujące diodami LED	maks. 5 V DC
Prąd sterujący diodami LED	maks. 1 mA

BLC	z jedną niebieską i 8 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi, z możliwością ustawienia niebieskiej diody LED jako ciągłe załączenie lub sterowana z zewnątrz, możliwość ustawienia białej diody LED jako sygnalizacji dotknięcia lub sterowanie z zewnątrz
-----	---

Instalacja / Montaż

Montaż	z przyssawkami do demontażu, do montażu pionowego
--------	---

Akcesoria

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Adaptery	z pierścieniem adaptującym jako zabezpieczenie przed demontażem oraz dostosowujący specjalne warunki
Pasujące produkty	montaż na równi ze ścianą możliwy przy użyciu puszki 2-krotnej do zabudowy, nr kat. 1870
Wypożyczenie	
Zastosowania z przekaźnikami:	połączenia z adapterem dla systemu KNX i przekaźników, ZASTOSOWANIA Z PRZEKAŹNIKAMI:, z jedną niebieską i 8 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi
Zastosowanie	
Zastosowania KNX:	funkcje z możliwością konfiguracji: patrz Interfejsy uniwersalne, do połączenia z adapterem KNX 2 x 8-krotnym lub adapterem dla systemu KNX i przekaźników, ZASTOSOWANIA KNX:, możliwość zasilania z wyjścia zasilacza KNX bez dławika (zwrócić uwagę na pobór prądu), z jedną niebieską diodą pracy i 8 białymi diodami stanu
Norma	
zastosowania ICS	z jedną niebieską i 2 białymi diodami, np. orientacyjnymi lub kontrolnymi
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker TS Sensor
Instrukcje	
Informacja specjalna	Potrzebny dodatkowy zasilacz 24 V DC!