




260009

one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 230 V, biały, mat

Specyfikacja techniczna

Połączenia

Łączy wtykowe / wtyki z 2 gniazdami USB typu A

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 100...240 V

Napięcie

Napięcie wejściowe 100...240 V AC

Napięcie wyjściowe 5 V DC ($\pm 5\%$)

Prąd

Prąd wyjściowy maks. 1400 mA

Prąd wyjściowy w przypadku działania obu gniazd maks. 1.4 A

Prąd wyjściowy na gniazdo maks. 1 A

Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarceniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Wymiary

Głębokość montażu 32 mm

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały

Kolor RAL RAL 9010

Powierzchnia mat

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) 2.5

Przyłącza USB wg DIN EN 50558

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi (podwójnymi do okablowania przelotowego)

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z zaciskami śrubowymi

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak

Ochrona bez rozszerzonej ochrony styków

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	MECHANIZMY MODUŁOWE
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Transmisja danych nie jest możliwa!