



283410

Serie 1930/Glas Ściemniacz uniwersalny z płynną regulacją, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Przyciskowy / Obrotowy

Funkcje

Płynny start łagodny start

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

Napięcie sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Bezpiecznik

Bezpiecznik zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Wymiary

Wymiary osi Ø 4 mm

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające 50...420 VA

Moc przyłączeniowa 50...420 W/VA

Strata mocy przy pełnym obciążeniu ≈ 5 W

Transformatory elektroniczne 50...420 W

Pomiary

Wejście rozszerzone z wejściem sterownika rozszerzenia dla uniwersalnego ściemniacza obrotowego

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej biały

Kolor śnieżnobiały

Materiał Tworzywo / metal

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V 50...420 W

Instalacja / Montaż

Montaż do podłączenia śrubowego

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	uniwersalny
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
Dostawa	
Część składowa	z elektronicznym koderem regulacji
Wypożyczenie	
Zasada ściemniania	regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Cichy	bardzo cichy
Jasność	z pamięcią jasności
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	Płynna regulacja
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	5...25 °C
Oznaczenie	
Wersja	2
Wtórna linia projektowa	Serie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Bezawaryjna praca zapewniona jest tylko w połączeniu z transformatorem Tronic firmy Berker.