



286210

one.platform Rozszerzenie ściemniacza uniwersalnego z płynną reg., mechanizm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Przyciskowy / Obrotowy

Kompatybilność

Rozszerzenie jako rozszerzenie do uniwersalnego ściemniacza obrotowego

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 230 V

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

Napięcie sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Wymiary

Wymiary osi Ø 4 mm

Materiał

Kolor nie dotyczy

Materiał Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Rodzaj obciążenia uniwersalny

Rodzaj przyłącza z zaciskami wtykowymi

Dostawa

Część składowa z elektronicznym koderem regulacji

Wypożyczenie

Liczba rozszerzeń maks. 5

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z płynną regulacją

Oznaczenie

Zastosowanie Sterowanie oświetleniem

Wersja 2

Główna linia projektowa STEROWANIE OŚWIEPLENIEM