



LVSG1CE

Gr. 1, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, M12 aansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC 60947	10 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH1
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 300 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 300 mm ²
Type connector/steker	Schroefaansluiting

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP2X
----------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	671 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In

27 W

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz