




303212

On/off switch 2pole 16 AX, light control

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Montaż	montaż natynkowy

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant	2-biegunowy, ze wstępnie zdefiniowaną pozycją 0
Obróbka antybakteryjna	Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable	Nie
-----------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe	nie
----------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz

Prąd

Prąd znamionowy	16 AX (200 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Wymiary

głębokość	42 mm
Głębokość montażu	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

Wyposażenie	
Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
hasheatingswitch	Nie
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Do stosowania tylko w połączeniu z klawiszami z nadrukiem „0”.