




382210

**one.platform** Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

#### Specyfikacja techniczna

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Przełącznik żaluzjowy | Łącznik 2-biegunowy |
|-----------------------|---------------------|

##### Zakres napięcia

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

##### Prąd elektryczny

|                   |      |
|-------------------|------|
| Prąd przełączania | 10 A |
|-------------------|------|

##### Bezpieczeństwo

|                      |      |
|----------------------|------|
| Klasa ochronności IP | IP20 |
|----------------------|------|

##### Tekst

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj łącznika | Z położeniem neutralnym                       |
| Typ połączenia  | Z zaciskami śrubowymi                         |
| Montaż          | Do mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych |

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Powiązane serie | Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5,<br>Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1,<br>Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|