




385620

mechanizmy łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
-------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	0
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Wymiary

Głębokość	42 mm
Zakres głębokości wbudowania	31,30 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP44
Odporność na uderzenie IK	IK07

Tekst

Montaż	Do mocowania śrubowego, Bez łapek rozporowych
Nadruk	Bez nadruku
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Systemy powiązane	Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x