




41668982

B.Kwadrat/S.1 Gniazdo z uz. USA/KANADA NEMA 5-15 R, krem

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	125 V
Napięcie znamionowe	125 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	15 A

Wymiary

Głębokość montażu	19 mm
-------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	kremowy
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 1013
Materiał	tworzywo termoplastyczne

Instalacja / Montaż

Montaż	bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	4
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowymi
-----------------------------------	-----------------------

Norma

Norma	NEMA 5-15 R
-------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
---	----

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków

Oznaczenie

Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7
Wtórna linia projektowa	B.Kwadrat, Berker B.3, Berker B.7

Instrukcje

Tekst wskazówki	Brak certyfikatu UL.
-----------------	----------------------