



LVSG3VP

### Gr.3, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                      | 630 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B                    | 630 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B                    | 630 A |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s<br>IEC 60947 | 15 kA |

##### Zekering

|                  |     |
|------------------|-----|
| Zekeringsgrootte | NH3 |
|------------------|-----|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klemaansluiting |
|---------------|-----------------|

##### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 35 - 300 mm <sup>2</sup> |
| Type connector/steker           | V-aansluiting            |

##### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

##### Installatie, montage

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 32 - 32 NM |
|----------------|------------|

##### Levensduur

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 200 |
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 800 |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP2X |
|--------------------------------------------|------|

##### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12 kV  |

##### Afmetingen

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Afstand railsysteem | 185 mm |
| Hoogte              | 671 mm |
| Diepte              | 190 mm |

**Vermogen**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 111 W |
|-----------------------------------------|-------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|