



4523

mechanizmy Gniazdo antenowe 3-wyściowe przelotowe

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcja	przystosowane do HDTV
---------	-----------------------

Połączenia

Odbieranie / Transmisja	do odbioru sygnału naziemnego, do transmisji analogowej i cyfrowej
-------------------------	--

Napięcie

Napięcie	przerywa napięcie stałe
----------	-------------------------

Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa	40...2400 MHz
- przy 111 ... 174 MHz	1 dB
- przy 174 ... 862 MHz	2 dB
- przy 47 ... 68 MHz	1.5 dB
- przy 87,5 ... 108 MHz	1.5 dB
- przy 950 ... 2 050 MHz	3 dB

Rezystancja

Impedancja falowa	75 Ω
-------------------	------

Tłumienie

- przy 1,5 ... 26,1 MHz	11 dB
- przy 1,5 ... 26,1 MHz	1.5 dB
- przy 111 ... 174 MHz	10 dB
- przy 174 ... 862 MHz	10.5 dB
- przy 47 ... 68 MHz	10.5 dB
- przy 87,5 ... 108 MHz	10.5 dB
- przy 950 ... 2 050 MHz	10.5 dB

Materiał

Materiał	metal
----------	-------

Instalacja / Montaż

Instalacje	do domowych rozdzielnic satelitarnych bez napięcia zasilającego, np. rozwiązania jednokablowe, dla wspólnych szerokopasmowych systemów kablowych i DVB-T
------------	--

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
------------------	-----------------------

Przewód

Wypożażenie

Odseparowanie	ze �rodkiem odseparowuj�cym
---------------	-----------------------------

Norma

Normy	EN 60728-4, -11, IEC 169-2 i EN 50083-2
-------	---

Bezpiecze stwo

Wymiary ekranowania	wg klasy ochrony EMC A
---------------------	------------------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
--------------	------------------------

G�wna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA
------------------------	------------------------