



LVSGW00TRE

Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-p schakelend,kooiklem,verhoogd

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw 1 s IEC60947	5 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Directe aansluiting
-----------------------	---------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 - 95 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 - 95 mm ²
Type connector/steker	Kastklem

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	14 - 14 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Maximale aantal mechanische schakelingen	1400

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP2X
----------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	177 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	22 W
---	------

