



47753535

W.1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr poziome z polem opisowym, kompletne, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji	zgodny z normą DIN 49440
Montaż	montaż natynkowy

Konfiguracja

Liczba modułów	2
----------------	---

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Prąd znamionowy In	16 A

Prąd

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych	0 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	147 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
---------	---------------------------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary/szary
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
ismetallicolour	Nie

Podłączenie

Przekrój przewodu	1...2.5 mm ²
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0620-1
Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi

Przewód

Okablowanie	mechanizmy okablowane
-------------	-----------------------

Przewód z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

Uszczelka z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja z polem opisowym

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Stopień ochrony	IP55
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków
withenhancedcontactprotection	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK