




5035

mechanizmy; Łącznik wielokl. przyciskowy, 2 zestyki zwierne wspólne zaciski wej

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Podwójny klawisz

Funkcje

Kąt odchylenia klawisza 3.5 °

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant zwierny podwójny, rozdzielne zaciski wejściowe

Obróbka antybakteryjna Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable Nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Wymiary

głębokość 41.6 mm

Głębokość montażu 32.3 mm

Wysokość 70.8 mm

Szerokość 70.8 mm

Materiał

Materiał Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60669-1

Zaciski przyłączeniowe wg VDE 0632-1

Rodzaj przyłącza z zaciskami wtykowymi

Rodzaj przyłącza Quick Connect

Dostawa

Z żarówką Nie

Wyposażenie

Liczba styków NC	1
Liczba styków NO	1
Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Oznaczenie	
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM