




503808

mechanizmy łącznik wieloklaw przyciskowy 2 x zestyk zmien z oddz zac wej

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej Podwójny klawisz

Konfiguracja

Rodzaj łącznika / wariant 2 x zestyk zmienny, wykorzystywany jako rozwierny lub zwierny z oddzielnymi zaciskami wejściowymi

Obróbka antybakteryjna Nie

Kompatybilność

iftttsupportavailable Nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Wymiary

głębokość 41.6 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Materiał

Materiał Tworzywo / metal

Instalacja / Montaż

Montaż z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60669-1

Zaciski przyłączeniowe wg VDE 0632-1

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Rodzaj przyłącza Połączenie śrubowe

Dostawa

Z żarówką Nie

Wposażenie

Liczba styków NC 1

Liczba styków NO 1

Oświetlenie do połączenia z podświetleniem

Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie
Oznaczenie	
Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM