



LVTR1000CE

Gr.3, 185 mm railafstand, 1-p schakel, M12, 1000 A lastscheiderstrook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1000 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	15 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 240 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 240 mm ²
Type connector/steker	Schroefaansluiting

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	100
Maximale aantal mechanische schakelingen	500

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	743 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------