



75010015



KNX Zasilacz 640 mA, z podtrzymaniem, DMS, jasnoszary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż DRA (adapter dla szyn DIN)

Elementy sterujące i wskaźniki

Łączniki przyciskowe z wbudowanym przyciskiem reset

Połączenia

Linie magistrali 1

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50/60 Hz

Napięcie

Napięcie wyjściowe 28...31 V DC

Prąd

Prąd wyjściowy maks. 640 mA

Wymiary

Głębokość 66 mm

Wysokość montażu od szyny 59 mm

Szerokość urządzenia do montażu na szynie (DMS) 8 modules

Wysokość 90 mm

Szerokość 144 mm

Bateria

Baterie / Akumulatory podłączenie 2 akumulatora w celu zwiększenia czasu podtrzymania zasilania, z kontrolą temperatury ładowania akumulatora

Materiał

Kolor specjalny - linia design jasnoszary

Sterowanie LED

BLC z zieloną diodą LED pracy, czerwoną przeciążenia i żółtą przepięcia, z zieloną diodą LED zasilania i zieloną diodą LED baterii zasilania dodatkowego

Podłączenie

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi, podłączenie linii przez zaciski przyłączeniowe

Połączenie wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego

Ustawienia

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Obsługiwane tryby konfiguracji	system
--------------------------------	--------

Wypożenie

Bezpotencjałowy	z bezpotencjałowym zestykiem zmiennym sygnalizacyjnym dla zaniku zasilania, awarii baterii, przepięć
-----------------	--

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX – urządzenia systemowe
Główna linia projektowa	KNX