




75143850

IP20



R.3 Sensor dotykowy 3-krotny, szkło, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej Tak

Funkcja

funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami, funkcja blokady powierzchni czujnikowych, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej

Kompatybilność

Rozszerzenie rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Liczba przycisków 0

Obsługa obsługa poprzez lekkie dotyknięcie powierzchni sensora (biała LED)

Wymiary

głębokość 23 mm

Wysokość 152 mm

Szerokość 81 mm

Moc

Pobór prądu 12.5 mA

Pomiary

Funkcja wysyłania wartości funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej białe szkło

Kolor śnieżnobiały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał szkło

Powierzchnia nadruk

Sterowanie LED

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu pionowego
--------	----------------------

Podłączenie

Porty magistralne	z wbudowanym portem magistralnym
-------------------	----------------------------------

Rodzaj przyłącza magistrali	podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe
-----------------------------	---

Dostawa

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Akcesoria

Pasujące produkty	pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów – patrz platforma wzornicza R.1/R.3, pasujące ramki o tej samej stylistyce do innych zastosowań – patrz linia wzornicza R.x
-------------------	---

Wypożyczenie

Liczba punktów sterowania	6
---------------------------	---

Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	Tak
---	-----

Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
---------------------	------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z wbudowanym portem magistralnym
-----------------------------------	----------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

Temperatura	pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny, zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora, dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury
-------------	--

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX – systemy obsługi
--------------	-----------------------

Główna linia projektowa	KNX - Berker R.3
-------------------------	------------------

Wtórna linia projektowa	KNX, Berker R.3
-------------------------	-----------------