




80143321



KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej Tak

Kompatybilność

Rozszerzenie rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Liczba przycisków 3

Obsługa z wyborem sterowania 1 lub 2 przyciskami

Prąd

Pobór prądu przez magistralę (transmisja danych) max. 20 mA

Wymiary

wymiary pola opisowego (szer. x wys.) 56.4 x 17 mm

Wysokość 58.7 mm

Szerokość 58.7 mm

Moc

Pobór mocy – KNX ≈ 150 mW

Pomiary

Funkcja wysyłania wartości funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Materiał

Kolor aluminium

Kolor RAL RAL 9006

Materiał/obrobka lakierowany

Materiał tworzywo termoplastyczne

Powierzchnia aksamit

Powierzchnia lakierowany

Sterowanie LED

Podłączenie

Porty magistralne

do podtynkowego portu magistralnego

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji

system, easy

Dostawa

Z połączeniem magistrali

Nie

Wypożyczenie

Liczba punktów sterowania

6

Z zabezpieczeniem przed kradzieżą /
demontażem.

Tak

Rodzaj produktu:

rodzaj produktu: przycisk 3-krotny

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja

z polem opisowym

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja

oraz RGB LED

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony

IP20

Zgodny z REACH

Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS

Tak

Wolne od halogenu

Nie

Alarm

telegram alarmu po zdemontowaniu z portu
magistralnego, 1 bit, 1 bajt

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

-5...45 °C

Temperatura przechowywania/transportu

-20...70 °C

Oznaczenie

Zastosowanie

KNX – systemy obsługi

Rodzina produktów:

rodzina produktów: przyciski

Główna linia projektowa

KNX - Berker Q.1/Q.3

Wtórna linia projektowa

KNX, Q.1, Berker Q.3

Instrukcje

Informacja specjalna

Stosować tylko w połączeniu z portem magistralnym
8004 00 01!