



841852525

Integro Flow Gniazdo SCHUKO 45°, mechanizm, ant

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji zgodny z normą DIN 49440

Konfiguracja

Liczba modułów 1

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V

Napięcie znamionowe 250 V AC

Częstotliwość 50 Hz

Prąd znamionowy In 16 A

Prąd

Prąd znamionowy In 16 A

Wymiary

Głębokość zabudowy puszek podtynkowych 32 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa Plakietka centralna

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej antracyt

Kolor Antracyt

Kolor antracyt

Kolor RAL RAL 7021

Materiał tworzywo termoplastyczne

Powierzchnia mat

ismetallicolour Nie

Instalacja / Montaż

Wprowadzenia do włożenia diagonalnego

Montaż bez łapek rozporowych

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe wg IEC 60884-1

Zaciski przyłączeniowe wg VDE 0620-1

Rodzaj przyłącza z zaciskami śrubowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja z zaciskami śrubowymi

Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
Stopień ochrony	IP44
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe
Wtórna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure