



845712501

Integro Flow Gniazdo zasilania 12 V, mechanizm, brąz

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów	1
----------------	---

Połączenia

Szerokość wtyczki	6.3 mm
-------------------	--------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	24 V
Częstotliwość	- Hz

Prąd

Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	maks. 15 A
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C	maks. 20 A

Wymiary

wielkość płaskiej wtyczki (szerokość x grubość)	6.3 x 0.8 mm
grubość wtyczki	0.8 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	Plakietka centralna
---------	---------------------

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	brązowy
Kolor	Brązowy
Kolor	brązowy
Kolor RAL	RAL 8017
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z podłączeniem wtyczki płaskiej
------------------	---------------------------------

Norma

Ogólne krajowe normy	Zgodność SAE J563 (luty 2009), norma VW TL82285 (kwiecień 2007)
----------------------	---

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05
---	----

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Ochrona	bez rozszerzonej ochrony styków
Oznaczenie	
Główna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe
Wtórna linia projektowa	Berker Integro mechanizmy modułowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure