




85121200

one.platform Przełącznikowy sterownik załączający, mechanizm

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Tak
------------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,30 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym	1000 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Tekst

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwierny) z obsługą jednopozomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
---------------------	--