



85421100

## one.platform Ściemniacz przyciskowy, mechanizm

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Materiały

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 33,20 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

#### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,30 W

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wejście rozszerzone Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestyk zwiern) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on