



85655139



IP20

R.1/R.3 KNX RF przycisk radiowy 1-kr płaski z baterią słoneczną, biały

Specyfikacja techniczna

Funkcje

Funkcje dodatkowe ETS	funkcje dodatkowe ETS: +6 scen, tryb pracy wł./wył., łącznik przyciskowy, wskaźnik stanu, wartość ściemniania
Funkcje quicklink	funkcje quicklink: przełączanie, ściemnianie, obsługa żaluzji, 2 sceny, sterowanie czasowe, łącznik przyciskowy (zestyk zwierny), pamięć

Połączenia

Protokół radiowy	KNX
Kategoria odbiornika	2

Wymiary

Wysokość montażu	14 mm
------------------	-------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868.3 MHz
-----------------------------------	-----------

Moc

Moc nadajnika radiowego	< 10 mW
-------------------------	---------

Bateria

Żywotność baterii [lata]	≈ 5
--------------------------	-----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo termoplastyczne
materiał do zadrukowania	ASA biały

Wyposażenie

Liczba kanałów radiowych	2
Liczba połączeń quicklink	maks. 20 nadajników/odbiorników
Rodzaj konfiguracji	Laserdruck
Transmitter duty cycle	1 %
Wymagane średnie natężenie oświetlenia	min. 300 lx 6 h/dzień

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

Wilgotność względna (bez skroplin)

0...65 % (bez kondensacji)

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX radiowy – systemy obsługi
Główna linia projektowa	Berker R.1/R.3/R.8
Wtórna linia projektowa	Berker R.1, Berker R.3